


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 4163.000**

**Вставные гайки**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4163.000 - Вставные гайки

Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм с отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением.



## Функции

Арт. №	TS 4163.000
Описание продукта	С отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением, для облегчения установки гайки.
Возможности монтажа	На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX На горизонтальном профиле шкафа TS На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине On punched rails 23 x 23 mm On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 64 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 89 mm, stainless steel На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
Размер	Резьба: M8
Подходит для типа корпуса	VX TS VX SE
Резьба	M8

## Функции

Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0,4 kg
Gross weight	0,461 kg
Код ТНВЭД	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Описание продукта	TS вставная гайка, для резьбы M8