Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4165.000 Закладная гайка

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 4165.000 - Закладная гайка

Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 х 10,5 мм с прижимной пружиной в качестве крепления, обеспечивающей надежное механическое и электрическое соединение в системной перфорации.



Функции

Арт. №	TS 4165.000
Описание продукта	Прижимная пружина в качестве крепления обеспечивает
	надежное механическое и электрическое соединение в системной перфорации.
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью
	адаптерной шины для совместимости с VX
	На горизонтальном профиле шкафа TS
	На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу
	На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
	On punched rails 23 x 23 mm
	On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm
	On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm
	On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm
	На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией
	12,5 х 10,5 мм
Размер	Резьба: М8
Резьба	M8
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0.4
Gross weight	0.431

© Rittal 2025

Функции

Код ТНВЭД	73181692
EAN	4028177093003
E-Number Sweden	E3404336
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3