

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4169.000

Монтажные шины 23 x 23 мм

Состояние: 17.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4169.000 - Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE

Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.



Функции

Арт. №	SZ 4169.000
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Длина	295 мм
Возможности монтажа	<p>In VX on the vertical and horizontal enclosure section using mounting brackets TS</p> <p>In the VX SE, on the vertical enclosure section via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail</p> <p>In VX SE, on the horizontal extrusion/in the roof via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail in the depth.</p> <p>На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS.</p> <p>На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS</p>

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE Suitable for width or height or depth: 400 мм
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	2,052 kg
Gross weight	2,22 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	SZ Монтажная шина 23 x 23 мм, для TS, SE, для ШВГ: 400 мм, L: 295 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------