


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.860

Адаптерный блок питания

Состояние: 30.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4315.860 - Адаптерный блок питания для светильников на светодиодах компактных

Адаптерный блок питания, входное напряжение 100 – 240 В 50/60 Гц, выходное напряжение 24 В DC, 1 A

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 4315.860
Длина кабеля подключения	1 800 мм
Входное напряжение	100 - 230 В AC
Номинальное напряжение изоляции	300 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	6000 В AC
Выходной ток (макс.)	1 A
Подходит для арт. №	4140.810 4140.820 4140.830 4140.840
Выходное напряжение	Выходное напряжение: 24 В DC
Номинальное рабочее напряжение	264 В
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.14
Gross weight	0.15
Код ТНВЭД	85043121
EAN	4028177630185
E-Number Sweden	E4302510
ETIM 9	EC002620

ФУНКЦИИ

ETIM 8 EC002620

ECLASS 8.0 27189261