
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4361.000 Системные несущие шины

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 4361.000 - Системные несущие шины

Для тяжелых конструкций, например, трансформаторы. Болты с Т-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют использовать любой способ крепления.





Функции

Арт. №	SZ 4361.000
Описание продукта	Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с Т-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	2 системных несущих шины (45 х 25 мм), 4 болта с Т-образной головкой М12 х 60 мм, Крепежный материал
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 х 38 мм у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине внизу и вверху (без монтажной панели) с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 На горизонтальном профиле шкафа TS: по ширине, по глубине (без монтажной панели)

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: TS Ширина: = 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2.816
Gross weight	3.2
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177099678
ETIM 9	EC000293
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3