## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 4398.500 Несущая шина 75 х 20 мм

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# TS 4398.500 - Несущая шина 75 x 20 мм для VX, TS, VX SE

Для тяжелых компонентов. Особенно подходит для монтажа опорных изоляторов.





#### Функции

Арт. №	TS 4398.500
—————————————————————————————————————	без перфорации
Описание продукта	Для тяжелых компонентов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX На вертикальном профиле шкафа TS с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX, со смещением по высоте, с помощью монтажной шины 25 х 38 мм На горизонтальном профиле шкафа TS: по ширине, по глубине у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине вверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE Ширина: = 800 мм Глубина: = 800 мм

© Rittal 2025 2

## Функции

Упаковка	4 шт.
Вес нетто	9.152
Gross weight	9.68
PCF per pack (cradle-to-gate)	36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177522794
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3