

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000

Монтажная перемычка

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4579.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 4579.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	790 мм
Подходит для ширины двери	900 мм
VX SE installation options	In door width 900 mm In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
AX installation options	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options	In enclosure width 800 mm In door width 800 mm, in conjunction with the perforated door strip
TS installation options	In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level

ФУНКЦИИ

TP installation options	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Подходит для	Тип корпуса: TS VX SE TP AX Ширина/глубина: 800 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	8
Gross weight	8.1
PCF per pack (cradle-to-gate)	31,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177103351
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261