

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000

Монтажная перемычка

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4594.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	290 мм
Подходит для ширины двери	400 мм
VX SE installation options	In door width 400 mm
AX installation options	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options	In enclosure width 300 mm
Installation options, AX plastic	In door width 400 mm
Installation options for 3-part AX	In enclosure depth 473 mm

Функции

TS installation options	In door width 400 mm
Installation options for VX base/plinth, stainless steel	In base/plinth depth 400 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE AX AX пластик AX wall-mounted enclosure, 3-part
Подходит для	VX base/plinth system, stainless steel
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	2,94 kg
Gross weight	3,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для ширины двери: 400 мм, L: 290 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------