


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4598.000

Монтажная перемычка

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4598.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4598.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	690 мм
Подходит для ширины двери	800 мм
VX installation options	In door width 800 mm
VX SE installation options	In door width 800 mm
AX installation options	In door width 800 mm, with 3-point lock system, in the lockable door In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Installation options, AX plastic	In door width 800 mm
PC installation options	In door width 800 mm

Функции

TS installation options	In door width 800 mm
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE PC AX AX пластик
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	6,78 kg
Gross weight	7,225 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для ширины двери: 800 мм, L: 690 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------