
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4598.000 Монтажная перемычка

Состояние: 09.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 4598.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.





Функции

Арт. №	TS 4598.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	690 мм
Подходит для ширины двери	800 мм
VX installation options	In door width 800 mm
VX SE installation options	In door width 800 mm
AX installation options	In door width 800 mm, with 3-point lock system, in the lockable door In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Installation options, AX plastic	In door width 800 mm
PC installation options	In door width 800 mm

© Rittal 2025

Функции

TS installation options	In door width 800 mm
Подходит для	Тип корпуса: VX
	TS
	VX SE
	PC
	AX
	AX пластик
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	6.78
Gross weight	7.394
PCF per pack (cradle-to-gate)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177103801
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3