

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000

Монтажная перемычка

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4599.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	890 мм
Подходит для ширины двери	1 000 мм
VX installation options	In door width 1000 mm
AX installation options	In enclosure height 1000 mm, in conjunction with AX rail for interior installation
AX stainless steel installation options	In enclosure height 1000 mm
TS installation options	In door width 1000 mm

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX TS AX
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	9,3 kg
Gross weight	9,42 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для ширины двери: 1000 мм, L: 890 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------