Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4599.000 Монтажная перемычка

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 4599.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.







Функции

Арт. №	TS 4599.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	890 мм
Подходит для ширины двери	1 000 мм
VX installation options	In door width 1000 mm
AX installation options	In enclosure height 1000 mm, in conjunction with AX rail for interior installation
AX stainless steel installation options	In enclosure height 1000 mm
TS installation options	In door width 1000 mm

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX
	TS
	AX
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	9.3
Gross weight	9.42
PCF per pack (cradle-to-gate)	35,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177103825
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3