

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.100

Монтажная перемычка

Состояние: 20.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4599.100
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	320 мм
Подходит для ширины двери	380 мм
AX installation options	In door width 380 mm, with cam lock
Подходит для	Тип корпуса: AX Ширина/глубина: 380 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	3,16 kg
Gross weight	3,308 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	15,44 kg CO2 eq (Cat B)

Функции

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	TS монтажная перемычка, для ширины двери 380 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------