
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4599.100 Монтажная перемычка

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 4599.100 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.







Функции

Арт. №	TS 4599.100
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	320 мм
Подходит для ширины двери	380 мм
AX installation options	In door width 380 mm, with cam lock
Подходит для	Тип корпуса: АХ Ширина/глубина: 380 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	3.16
Gross weight	3.308
PCF per pack (cradle-to-gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Функции

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177939035
E-Number Sweden	E3465248
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3