Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4599.200 Монтажная перемычка

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 4599.200 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.







Функции

Арт. №	TS 4599.200
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	700 мм
Подходит для ширины двери	760 мм
AX installation options	In door width 760 mm, with cam lock
AX stainless steel installation options	In door width 760 mm, with cam lock, in conjunction with the perforated door strip
Подходит для	Тип корпуса: АХ To fit width/depth: 760 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	7.24

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	7.28
PCF per pack (cradle-to-gate)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177939028
E-Number Sweden	E3465249
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3