


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000

Регулировочная ножка

Состояние: 18.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12.
Опционально со внутренним шестигранником для регулировки изнутри шкафа.

Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | PS 4612.000 |
| Исполнение | без внутреннего шестигранника |
| Преимущества | Для установки стойки при наличии неровностей пола |
| Материал | Листовая сталь |
| Указание по монтажу | При монтаже на цоколь VX необходим цокольный адаптер |
| Макс. нагрузка (статическая) на элемент | 3 000 Н |
| Размер | Резьба: M12 x 40 |
| Подходит для | Тип корпуса: VX TS TS IT VX SE PC IW Чиллеры Blue e+ TX CableNet |
| Диапазон регулировки | 18 - 43 мм |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 0,212 kg |
| Gross weight | 0,229 kg |
| Код ТНВЭД | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |

Функции

ECLASS 8.0

27182003

Описание продукта

PS регулировочная ножка, мм TS, TS IT, SE, PC, IW, диапазон регулировки 18-43 мм, с резьбой M12