## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# РС 4650.100 Система шкафов для ПК

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### PC 4650.100 - Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь

Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры







#### Функции

Нержавеющая сталь
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Дверь сзади: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5
MM
Панель для монитора: однослойное безопасное стекло, 4 мм
Шлифовка, зерно 400

© Rittal 2025 2

## Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый
	Задняя дверь со штанговым запором
	Обзорная дверь спереди, запирается изнутри
	Приборная полка
	Поддон для клавиатуры с откидной передней панелью в
	качестве опоры для рук и полка для коврика мыши
	Замочный вкладыш, замок № 3524 Е
	Нижняя дверь со штанговым запором
	Панель основания, секционная
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.600 мм
	Глубина: 630 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60	IP 55
529	
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	115
Gross weight	120.5
EAN	4028177682016
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3