


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100

Система шкафов для ПК

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь

Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры



Функции

Арт. №	PC 4650.100
Исполнение	Нержавеющая сталь
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Дверь сзади: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Панель для монитора: однослойное безопасное стекло, 4 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Задняя дверь со штанговым запором Обзорная дверь спереди, запирается изнутри Приборная полка Поддон для клавиатуры с откидной передней панелью в качестве опоры для рук и полка для коврика мыши Замочный вкладыш, замок № 3524 E Нижняя дверь со штанговым запором Панель основания, секционная
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 630 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	115 kg
Gross weight	120,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Описание продукта	PC шкаф для ПК, ШВГ: 600x1600x630 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с поддоном для клавиатуры

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK