Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





РС 4650.150 Система шкафов для ПК

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

INFRASTRUCTURE

PC 4650.150 - Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь

Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры







Функции

Арт. №	PC 4650.150
Исполнение	Нержавеющая сталь
	с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и
	приборной полкой
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Дверь сзади: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
	Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5
	MM
	Панель для монитора: однослойное безопасное стекло, 4 мм
Поверхность	Шлифовка, зерно 400

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый
	Задняя дверь со штанговым запором
	Обзорная дверь спереди, запирается изнутри
	Приборная полка
	Поддон для клавиатуры с откидной передней панелью в
	качестве опоры для рук и полка для коврика мыши
	Замочный вкладыш, замок № 3524 Е
	Нижняя дверь со штанговым запором
	Панель основания, секционная
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.600 мм
	Глубина: 630 мм
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 55
529	
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	98.5
Gross weight	100.8
EAN	4028177959491
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3