


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000

Монтажная перемычка

Состояние: 07.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4694.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	340 мм
VX installation options	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
VX SE installation options	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
AX installation options	In door width 400 mm, with cam lock
TS installation options	In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
TP installation options	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD

Функции

VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 400 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP AX Ширина/глубина: 400 мм
Подходит для	Система цоколей VX
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	3,2 kg
Gross weight	3,52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Г: 400 мм, L: 340 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------