

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Монтажная перемычка

Состояние: 06.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.



Функции

Арт. №	TS 4695.000
Описание продукта	Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
Технические характеристики	Отверстия Ø 4,5 мм с шагом 25 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	440 мм
VX installation options	In enclosure depth 500 mm
VX SE installation options	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX installation options	In door width 500 mm, with cam lock In door width 500 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX stainless steel installation options	In door width 500 mm, in hinged door, in conjunction with the perforated door strip
TS installation options	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level

Функции

AE installation options	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP installation options	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP AX AE Ширина/глубина: 500 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	4,4 kg
Gross weight	4,603 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	TS монтажная перемычка, для VX, TS, SE, CM, TP, для внешнего монтажного уровня: для Ш/Г: 500 мм, L: 440 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------