
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4943.000

С-образные профильные шины 30/15

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 4943.000 - C-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Для прямой установки на горизонтальном профиле шкафа, или установки шины для монтажа в основание для СМ, на вертикальном профиле шкафа с помощью дополнительных крепежных элементов.





Функции

Арт. №	SZ 4943.000
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Длина	455 мм
Возможности монтажа	На внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа VX На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 или адаптерной шины для совместимости с VX On the horizontal VX SE enclosure section in the width, top and bottom у SE дополнительно на горизонтальном профиле по ширине внизу и вверху либо по глубине внизу (без монтажной панели) и вверху с помощью фиксирующейся гайки 8800.808 На горизонтальном профиле шкафа TS In the width or depth of the 3-part AX. Depending on the installation situation, the bar will need to be shortened to the required size.
Подходит для	Тип корпуса: VX TS AX wall-mounted enclosure, 3-part To fit width/depth: 500 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Упаковка	6 шт.
Вес нетто	1.8
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177114579
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3