


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5113.500

**Компактные системные шкафы
CM**

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5113.500 - Компактные системные шкафы CM

Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.



Функции

Арт. №	CM 5113.500
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах 3-точечная запор под ключ с двойной бородкой Монтажная панель Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Степень защиты NEMA	NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
IK-код	IK08

Функции

Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	540 мм x 1.155 мм
Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	53,2 kg
Gross weight	56,6 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	СМ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1200x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, открытое основание

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK