## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

LIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

## VX 5301.236 - Боковая стенка, двухсекционная для VX IT

Боковые стенки, вертикально разделеннвые, для VX IT



## Функции

Арт. №	VX 5301.236
Преимущества	Простота использования
	Простое запирание благодаря защелкивающимся замкам
	Оптимальный доступ ко всем монтажным компонентам
	Открытие возможно только с помощью внутренних
	блокировочных элементов, что требует свободного доступа
	через двери, однако значительно возрастает защита от
	несанкционированного доступа
	Возможен полный демонтаж отдельных боковых частей в
	любое время без инструментов
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	2 боковых части
	Монтажная шина
	6 шарнира
	4 быстродействующих запора
	Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Должен быть обеспечен доступ через двери спереди и сзад

© Rittal 2025 2

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	Высота: = 2.000 мм
	Глубина: = 1.000 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25
Gross weight	27.8
PCF per pack (cradle-to-gate)	105,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177955776
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3