


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.245

Боковая стенка, двухсекционная

Состояние: 04.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.245 - Боковая стенка, двухсекционная для VX IT

Боковые стенки, вертикально разделенные, для VX IT



Функции

Арт. №	VX 5301.245
Преимущества	Простота использования Простое запираение благодаря защелкивающимся замкам Оптимальный доступ ко всем монтажным компонентам Открытие возможно только с помощью внутренних блокировочных элементов, что требует свободного доступа через двери, однако значительно возрастает защита от несанкционированного доступа Возможен полный демонтаж отдельных боковых частей в любое время без инструментов
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	2 боковых части Монтажная шина 6 шарнира 4 быстродействующих запора Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Должен быть обеспечен доступ через двери спереди и сзади

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: = 2.200 мм Глубина: = 1.200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	35 kg
Gross weight	36,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Описание продукта	Боковая стенка, вертикально разделенная для VX IT, для высоты шкафа: 2200 мм, для глубины шкафа: 1200 мм, листовая сталь, порошковое покрытие, RAL 7035, степень защиты IP согл. МЭК 60529: IP 20