


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.254

Боковая стенка, горизонтально  
разделенная

Состояние: 03.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# VX 5301.254 - Боковая стенка, горизонтально разделенная для VX IT

Боковые стенки, разделенные, для VX IT

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5301.254
Описание продукта	Для закрытия в системах IT-шкафов при отдельной установке или соединении в линейку.
Преимущества	Простота использования Монтаж и демонтаж боковой стенки без инструментов Фиксация предохранительным замком № 3524 E Встроенная фиксация изнутри
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Верхняя часть Нижняя часть 6 монтажных уголка 2 элемента замка Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: = 2.000 мм Глубина: = 1.200 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	21.7
Gross weight	22.45
PCF per pack (cradle-to-gate)	85,5 kg CO2 eq (Cat B)

## ФУНКЦИИ

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177950610
E-Number Sweden	E7282563
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101