


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Перегородка, цельная, вставная

Состояние: 17.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Перегородка, цельная, вставная для VX IT

Перегородка для VX IT. Вставляется в висячем положении между двумя шкафами VX IT.



Функции

Арт. №	VX 5301.287
Описание продукта	Вставляется в висячем положении между двумя соединенными шкафами. С одним отверстием Ø 40 в левом и правом углу для прокладки пучков кабелей, трубопроводов и др. Эти отверстия могут закрываться любыми заглушками.
Преимущества	Просто вставляется
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки	Перегородка 2 заглушки
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Высота: = 2.200 мм Глубина: = 1.000 мм
Указание по монтажу	Для установки перегородки необходим зазор 3 мм между соединенными шкафами
Указание	Использовать соединитель, наружный, 3 мм Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку Имеющееся уплотнение необходимо удалить его перед монтажом
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20 (при смонтированных заглушках)

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	29 kg
Gross weight	29,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	Перегородка, цельная, вставная для VX IT, навешивается между соединенными в линейку шкафами. Для высоты шкафа: 2200 мм, для глубины шкафа: 1000 мм, листовая сталь, оцинкованная