Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.310 Соединитель, наружный, 3 мм

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 5301.310 - Соединитель, наружный, 3 мм для VX IT

Для последующего соединения в линейку шкафов с боковыми стенками на винтах.



Функции

Арт. №	VX 5301.310
Описание продукта	Для последующего линейного соединения шкафов с боковыми стенками на винтах.
Преимущества	Возможна последующая замена стоек или агрегатов LCP Обеспечивает необходимое расстояние при соединении 3 мм для возможности последующего переоборудования
Области применения	Для последующей замены стоек и агрегатов LCP Для последующего монтажа/демонтажа перегородок, цельных, вставных
Материал	Листовая сталь
Поверхность	оцинковка
Комплект поставки	4 соединителя, наружных, 3 мм Уплотнение для соединения в линейку, 8 м Вкл. крепежный материал
Указание	Внутри ряда шкафов внешний размер шкафа увеличивается на 2 мм Максимально достижимая степень защиты IP согл. МЭК 60 529 составляет IP 20
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.78

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	0.86
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177950801
E-Number Sweden	E7282568
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025 3