


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326

Регулировочная ножка

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.326 - Регулировочная ножка со внутренней регулировкой, для VX IT

Регулировочная ножка со внутренней регулировкой, для выравнивания неровностей пола.



Функции

Арт. №	VX 5301.326
Описание продукта	Монтажный уголок служит для смещения точки крепления регулировочной ножки под каркасом шкафа вовнутрь, чтобы иметь возможность удобно регулировать ножку изнутри шкафа с использованием встроенного в ножку шлица под шестигранный ключ.
Комплект поставки	4 регулировочные ножки, М12 с шлицем "звездочка" TX30 4 крепежных уголка Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность	Макс. допустимая статическая нагрузка: 6500 Н на регулировочную ножку
Диапазон регулировки	18 - 63 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,76 kg
Gross weight	0,796 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Функции

Описание продукта

Регулировочная ножка, M12, с внутренней регулировкой, для VX IT, для выравнивания перепадов высоты при наличии неровностей пола, вкл. монтажный уголок для смещения точки крепления в сторону внутренней части шкафа, для удобной регулировки с помощью шлица под шестигранный ключ в регулировочной ножке.