


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

**Модуль панели основания,
секционный, со щеточным
буртиком высокой плотности**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Модуль панели основания, секционный, со щеточным буртиком высокой плотности для VX IT

Для целенаправленного ввода кабеля снизу.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5301.334
Исполнение	двухсекционный, со щеточным вводом
Описание продукта	Для целенаправленного ввода кабеля снизу. Специальные щеточные буртики со смещенными щетинами обеспечивают при корректном монтаже высокую плотность по отношению к окружающей среде и поддерживают контроль микроклимата. Благодаря двухсекционному исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
Материал	Модульная панель: Листовая сталь Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Поверхность	Модульная панель: оцинкованная
Комплект поставки	2 половинки модульных панелей вкл. щеточный буртик, с высокой плотностью Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания. Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
Указание	Модули панели основания со щеточным буртиком не подходят для решений со степенью защиты согл. МЭК 60 529
Размер	Глубина: 237,5 мм

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.4
Gross weight	1.56
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177950863
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261