


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

**Модуль панели основания для
ввода кабеля сбоку**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.348 - Модуль панели основания для ввода кабеля сбоку для VX IT

С двух сторон регулируемый проем и щеточные буртики. Благодаря сбоку открытому исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.

Функции

Арт. №	VX 5301.348
Описание продукта	С двух сторон регулируемый проем и щеточные буртики. Благодаря сбоку открытому исполнению модуль панели основания может быть установлен и при уже проложенных кабелях.
Материал	Модульная панель: Листовая сталь Щеточный буртик: пластик, UL 94-НВ, без галогенов
Поверхность	Модульная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Чтобы полностью закрыть основание VX IT, необходима комбинация из нескольких модулей панели основания. Модуль панели основания может использоваться в качестве замены для других модулей с глубиной 237,5 мм
Указание	Модули панели основания со щеточным буртиком не подходят для решений со степенью защиты согл. МЭК 60 529
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2 kg
Gross weight	2,36 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

Функции

Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	Модуль панели основания для ввода кабеля, для VX IT, с двух сторон регулируемый проем и щеточные буртики, для ширины шкафа: 800 мм, модуль: листовая сталь, оцинкованная