


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

**Алюминиевая обзорная дверь,
одностворчатая**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Алюминиевая обзорная дверь, одностворчатая для VX IT

Для замены существующих дверей.



Функции

Арт. №	VX 5301.423
Описание продукта	Для замены существующих дверей.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Профиль вертикальный: алюминий, анодированный Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Цвет	Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный: RAL 9005 Профиль вертикальный: серебристый
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E 3 шарнира 180°, смонтированные Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

Функции

Указание	Угол открывания двери при отдельной установке макс. 240° Угол открывания двери при соединении в линейку макс. 105°
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16,142 kg
Gross weight	17,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	Алюминиевая обзорная дверь, цельная для VX IT, для замены существующих дверей. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм, рама: алюминиевый прессованный профиль