


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Алюминиевая обзорная дверь, одностворчатая

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Алюминиевая обзорная дверь, одностворчатая для VX IT

Для замены существующих дверей.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5301.423
Описание продукта	Для замены существующих дверей.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Профиль вертикальный: алюминий, анодированный Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Цвет	Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный: RAL 9005 Профиль вертикальный: серебристый
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E 3 шарнира 180°, смонтированные Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

ФУНКЦИИ

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16.142
Gross weight	17.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177955028
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204