


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

**Стальная обзорная дверь,
двустворчатая**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Стальная обзорная дверь, двусторончатая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5301.437
Описание продукта	Для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Двусторончатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальном доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов.
Материал	Рама: Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035 Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа 4 шарнира 180°, на каждой створке двери Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240° Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	32.7
Gross weight	33.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177955035
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204