



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.438**

**Стальная обзорная дверь,  
двустворчатая**

Состояние: 18.06.2026 (Источник: rittal.com)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.438 - Стальная обзорная дверь, двустворчатая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.



## Функции

Арт. №	DK 5301.438
Описание продукта	Для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Двустворчатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальном доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов.
Материал	Рама: Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035 Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005

## Функции

Комплект поставки	Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа 4 шарнира 180°, на каждой створке двери Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
Указание	Угол открывания двери при отдельной установке макс. 240° Угол открывания двери при соединении в линейку макс. 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	35 kg
Gross weight	36,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	Стальная обзорная дверь, двустворчатая для VX IT, для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2200 мм