

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.446**

**Дверь из алюминия и листовой  
стали, с вентиляцией**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.446 - Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



## Функции

Арт. №	DK 5301.446
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Вентиляционная решетка: листовая сталь Профиль вертикальный: алюминий, анодированный Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный
Цвет	Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный, вентиляционная решетка: RAL 9005 Профиль вертикальный: серебристый
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E 3 шарнира 180°, смонтированные Вкл. крепежный материал

## Функции

Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
Указание	Угол открывания двери при отдельной установке макс. 240° Угол открывания двери при соединении в линейку макс. 105°
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10,3 kg
Gross weight	11,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	Алюминиево-стальная дверь, с вентиляцией для VX IT, для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм