## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



## DK 5301.453 - Дверь из алюминия и листовой стали, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



## Функции

Арт. №	DK 5301.453
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85%.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль
	Вентиляционная решетка: листовая сталь
	Профиль вертикальный: алюминий, анодированный
	Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный
Цвет	Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный,
	вентиляционная решетка: RAL 9005
	Профиль вертикальный: серебристый
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с
	предохранительным замком 3524 Е
	3 шарнира 180°, смонтированные
	Вкл. крепежный материал

© Rittal 2025

## Функции

Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	Ширина: = 800 мм
	Высота: = 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9.6
Gross weight	10.6
PCF per pack (cradle-to-gate)	40,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
EAN	4028177955073
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3