

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516

Роликовый модуль

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.516 - Роликовый модуль для VX, VX IT

Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5301.516
Описание продукта	Для мобильного применения также уже в укомплектованных шкафах. Роликовый модуль непосредственно крепится к раме основания каркаса и подходит для транспортировки укомплектованных шкафов по ровной поверхности и внутри зданий.
Комплект поставки	1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами 1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 556 мм Высота: 79 мм Глубина: 203 мм
Указание по монтажу	Проем основания должен быть открыт в точках крепления
Подходит для	Тип корпуса: VX: = 600 мм Тип корпуса: VX IT
Нагрузочная способность	Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 Н Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 10000 Н
Указание	Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10
Gross weight	10.3
Код ТНВЭД	83024900
EAN	4028177952492

ФУНКЦИИ

E-Number Sweden E7282570

ETIM 9 EC002621

ECLASS 8.0 27189262