Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5301.516 Роликовый модуль

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 5301.516 - Роликовый модуль для VX, VX IT

Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.

Функции

| Арт. № | VX 5301.516 | |
|-------------------------|---|--|
| Описание продукта | Для мобильного применения также уже в укомплектованных шкафах. Роликовый модуль непосредственно крепится к раме основания каркаса и подходит для транспортировки укомплектованных шкафов по ровной поверхности и внутри зданий. | |
| Комплект поставки | 1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами 1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными Вкл. крепежный материал | |
| Размер | Ширина: 556 мм Высота: 79 мм Глубина: 203 мм | |
| Указание по монтажу | Проем основания должен быть открытым в точках крепления | |
| Подходит для | Тип корпуса: VX: = 600 мм Тип корпуса: VX IT | |
| Нагрузочная способность | Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 Н Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 10000 Н | |
| Указание | Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании. | |
| Упаковка | 1 шт. | |
| Вес нетто | 10 | |
| Gross weight | 10.3 | |
| Код ТНВЭД | 83024900 | |
| EAN | 4028177952492 | |

© Rittal 2025 2

Функции

| E-Number Sweden | E7282570 | |
|-----------------|----------|--|
| ETIM 9 | EC002621 | |
| ECLASS 8.0 | 27189262 | |

© Rittal 2025 3