

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516

Роликовый модуль

Состояние: 17.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - Роликовый модуль для VX, VX IT

Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.

Функции

Арт. №	VX 5301.516
Комплект поставки	1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами 1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 556 мм Высота: 82,5 мм Глубина: 203 мм
Указание по монтажу	Проем основания должен быть открытым в точках крепления
Подходит для	Тип корпуса: VX: = 600 мм Тип корпуса: VX IT
Нагрузочная способность	Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 Н Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 10000 Н
Указание	Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10 kg
Gross weight	10,3 kg
Код ТНВЭД	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Функции

Описание продукта

Роликовый модуль для VX IT, для Ш: 600 мм, для простого перемещения в месте установки, монтаж непосредственно на шкаф. 1 транспортировочный модуль с 2 роликами (поворотными), 1 транспортировочный модуль с 2 роликами (жесткими), ролики без фиксатора, вкл. крепежный материал, макс. допустимая нагрузка: статическая 15000 Н. Макс. допустимая нагрузка: динамическая 10000 Н