


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.518**

**Роликовый модуль**

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - Роликовый модуль для VX, VX IT

Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.

## Функции

Арт. №	VX 5301.518
Комплект поставки	1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами 1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 756 мм Высота: 82,5 мм Глубина: 79 мм
Указание по монтажу	Проем основания должен быть открытым в точках крепления
Подходит для	Тип корпуса: VX: = 800 мм Тип корпуса: VX IT
Нагрузочная способность	Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 Н Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 10000 Н
Указание	Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,5 kg
Gross weight	12,12 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

## Функции

---

Описание продукта

Роликовый модуль для VX IT, для Ш: 800 мм, для простого перемещения в месте установки, монтаж непосредственно на шкаф. 1 транспортировочный модуль с 2 роликами (поворотными), 1 транспортировочный модуль с 2 роликами (жесткими), ролики без фиксатора, вкл. крепежный материал, макс. допустимая нагрузка: статическая 15000 Н. Макс. допустимая нагрузка: динамическая 10000 Н