Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5301.518 Роликовый модуль

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 5301.518 - Роликовый модуль для VX, VX IT

Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.

Функции

Арт. №	VX 5301.518	
Описание продукта	Для мобильного применения также уже в укомплектованных шкафах. Роликовый модуль непосредственно крепится к раме основания каркаса и подходит для транспортировки укомплектованных шкафов по ровной поверхности и внутри зданий.	
Комплект поставки	1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами 1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными Вкл. крепежный материал	
Размер	Ширина: 756 мм Высота: 203 мм Глубина: 79 мм	
Указание по монтажу	Проем основания должен быть открытым в точках крепления	
Подходит для	Тип корпуса: VX: = 800 мм Тип корпуса: VX IT	
Нагрузочная способность	Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 н Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 1000 Н	
Указание	Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании.	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	11.5	
Gross weight	12.12	
Код ТНВЭД	94039910	
EAN	4028177952515	

© Rittal 2025

Функции

E-Number Sweden	E7282571	
ETIM 9	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

© Rittal 2025 3