


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.518**

**Роликовый модуль**

Состояние: 14.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# VX 5301.518 - Роликовый модуль для VX, VX IT

Для простой транспортировкой непосредственно в месте применения также уже и в укомплектованных шкафах.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5301.518
Описание продукта	Для мобильного применения также уже в укомплектованных шкафах. Роликовый модуль непосредственно крепится к раме основания каркаса и подходит для транспортировки укомплектованных шкафов по ровной поверхности и внутри зданий.
Комплект поставки	1 транспортировочный модуль с 2 поворотными роликами 1 транспортировочный модуль с 2 транспортировочными роликами, жестко закрепленными Вкл. крепежный материал
Размер	Ширина: 756 мм Высота: 203 мм Глубина: 79 мм
Указание по монтажу	Проем основания должен быть открытм в точках крепления
Подходит для	Тип корпуса: VX: = 800 мм Тип корпуса: VX IT
Нагрузочная способность	Макс. допустимая статическая нагрузка: статическая 15000 Н Макс. допустимая статическая нагрузка: динамическая 10000 Н
Указание	Максимально допустимая нагрузка (динамическая) 10000 Н указана с учетом транспортировки колесным транспортом на ровном основании.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.5
Gross weight	12.12
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177952515

# ФУНКЦИИ

---

E-Number Sweden E7282571

---

ETIM 9 EC002621

---

ECLASS 8.0 27189262