



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

**Стальная дверь, одностворчатая
закрытая**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - Стальная дверь, одностворчатая закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5301.540
Описание продукта	Для замены существующих дверей.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Дверь: RAL 7035 Комфортная ручка VX: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E 4 шарнира 130°, монтаж изнутри Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

ФУНКЦИИ

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 165°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 110°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	31.6
Gross weight	32.6
PCF per pack (cradle-to-gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177955080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204