### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.542 Стальная дверь, одностворчатая закрытая

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

RITTAL

ENCLOSURE:

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

# DK 5301.542 - Стальная дверь, одностворчатая закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей.



### Функции

Арт. №	DK 5301.542
Описание продукта	Для замены существующих дверей.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Дверь: RAL 7035
	Комфортная ручка VX: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с
	предохранительным замком 3524 Е
	4 шарнира 130°, монтаж изнутри
	Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку
	необходим шарнир для соединения 180°

© Rittal 2025

### Функции

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 165°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 110°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	Ширина: = 800 мм
	Высота: = 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	34.45
Gross weight	35.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
EAN	4028177955097
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3