


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Стальная дверь, одностворчатая  
с вентиляцией

Состояние: 09.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.561 - Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



## Функции

Арт. №	DK 5301.561
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Дверь: RAL 7035 Комфортная ручка VX: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E 3 шарнира 130°, монтаж изнутри Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

## Функции

Указание	Угол открывания двери при отдельной установке макс. 165° Угол открывания двери при соединении в линейку макс. 110°
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 600 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12,2 kg
Gross weight	13,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	Стальная дверь, цельная с вентиляцией для VX IT, замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: 600 мм, для высоты шкафа: 2000 мм