
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

OWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROI

IT INFRASTRUCTUR

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.561 - Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



Функции

Арт. №	DK 5301.561
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Дверь: RAL 7035
	Комфортная ручка VX: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с
	предохранительным замком 3524 Е
	3 шарнира 130°, монтаж изнутри
	Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку
	необходим шарнир для соединения 180°

© Rittal 2025

Функции

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 165°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 110°
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	Ширина: = 600 мм
	Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.2
Gross weight	13.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177955103
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3