


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.602**

**Стальная дверь, двустворчатая,  
закрытая**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.602 - Стальная дверь, двусторчатая, закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5301.602
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Благодаря малому радиусу поворота створок двери может быть уменьшено расстояние между отдельными рядами шкафов.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7035 Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь, двусторчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа 3 шарнира 180°, на каждой створке двери Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

# ФУНКЦИИ

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 600 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	36
Gross weight	41
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177955127
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204