
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Состояние: 13.11.2025 (Ист

POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL

DK 5301.602 - Стальная дверь, двустворчатая, закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.



Функции

Арт. №	DK 5301.602
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Благодаря малому радиус поворота створок двери может быть уменьшено расстояние между отдельными рядами шкафов.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7035
	Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под
	профильный полуцилиндр 3524 Е, справа
	3 шарнира 180°, на каждой створке двери
	Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку
	необходим шарнир для соединения 180°

© Rittal 2025

Функции

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	Ширина: = 600 мм
	Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	36
Gross weight	41
EAN	4028177955127
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3