


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.612

**Стальная дверь, двустворчатая,
закрытая**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.612 - Стальная дверь, двустворчатая, закрытая для VX IT

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.



Функции

Арт. №	DK 5301.612
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Благодаря малому радиусу поворота створок двери может быть уменьшено расстояние между отдельными рядами шкафов.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7035 Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа 3 шарнира 180°, на каждой створке двери Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

Функции

Указание	Угол открывания двери при отдельной установке макс. 240° Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12 kg
Gross weight	15,25 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	Стальная дверь, двустворчатая сплошная для VX IT, для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм, листовая сталь, окрашенная, RAL 7035, ручка и шарниры: RAL 9005